

TRIATHLON® MOTORENÖLE

Für PKW

orange = vollsynthetisch

grün = HC-Synthese

gelb = mineralisch

Beschreibung	Einsatzbereich	Freigabe	Empfehlungen	Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
PERFORMANCE 5W-40 Modernes Leichtlauf-Ganzjahresmotorenöl mit hervorragendem Verschleißschutz. Senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch und sorgt für eine schnelle Durchholung des Motors. Je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle bis zu 30.000 km möglich.	HC-SYNTHESE Optimal für Benzin- und Dieselmotoren mit Mehrventiltechnik und Turboaufladung sowie mit und ohne Ladeluftkühlung (LLK). Speziell geeignet für Euro-IV-Fahrzeuge mit Rußpartikelfiltern und für den Einsatz in gasbetriebenen Personenwagen (CNG/LPG).	ACEA C3 API SN/CF BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, Ford WSS-M2C 917-A, VW 505 00 / 502 00 / 505 01	ACEA A3/B4 Porsche A40 Renault RN 0710	1 Liter	0897 705 401	1/12
				5 Liter	0897 705 402	1/3
				20 Liter	0897 705 403	1
				60 Liter	0897 705 404	1
				208 Liter	0897 705 405	1
				lose Ware	0897 705 409	1
ENDURANCE III 5W-30 Leichtlauf-Motorenöl der Spitzenklasse. Schnelle Ölvorsorgung bei tiefen Temperaturen. Je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle von 30.000 bis 50.000 km möglich.	HC-SYNTHESE Optimal für Benzin- und Dieselmotoren einschließlich Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter gemäß Abgasnorm Euro IV. Schließt die Volkswagennormen mit ein, Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006.	ACEA C3, API SN VW 504 00 / 507 00, MB-Freigaben 229.31 / 229.51, BMW Long- life-04	ACEA A3/B4, API CF, VW 500 00 / 501 01 / 502 00 / 505 00 / 505 01 / 503 00 / 503 01 / 506 00 / 506 01, BMW Longlife-01, Porsche C30	1 Liter	0897 105 301	1/12
				5 Liter	0897 105 302	1/3
				20 Liter	0897 105 303	1
				60 Liter	0897 105 304	1
				208 Liter	0897 105 305	1
				lose Ware	0897 105 309	1
PREMIUM P 5W-30 Aschearmes Leichtlauf-Motorenöl der modernsten Art. Speziell formuliert um die maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters zu gewährleisten. Schützt hervorragend vor Verschleiß und wirkt somit kraftstoffsparend und emissionsmindernd. Je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 40.000 km möglich.	HC-SYNTHESE Optimal für Diesel- und Ottomotoren nach der Abgasnorm Euro IV und Euro V mit Mehrventiltechnik und Turboaufladung sowie mit und ohne Ladeluftkühlung (LLK) und Dieselpartikelfilter, sowie für den Einsatz in gasbetriebenen Personenwagen (CNG/LPG).	ACEA C2	Honda, Toyota, Fiat 9.55535-S1, PSA B71 2290 Mazda RN 0700	1 Liter	0897 905 311	1/12
				5 Liter	0897 905 312	1/3
				20 Liter	0897 905 313	1
				60 Liter	0897 905 314	1
				208 Liter	0897 905 315	1
PREMIUM M 5W-30 Aschearmes Leichtlauf-Motorenöl der modernsten Art. Sorgt für eine schnelle Durchholung des Motors und schützt hervorragend vor Verschleiß. Gewährleistet eine maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters und sichert eine optimale Motorleistung.	HC-SYNTHESE Optimal für verschiedene Fahrzeuge der neuesten Generation nach der Abgasnorm Euro IV und Euro V aus dem Hause Ford, Mazda und Mitsubishi. Turbo- und KAT-getestet.	ACEA C1	Mazda, Mitsubishi, Ford WSS-M2C 934-B	20 Liter	0897 905 323	1
				60 Liter	0897 905 324	1
				208 Liter	0897 905 325	1
				60 Liter	0897 905 323	1
PREMIUM R 5W-30 Aschearmes Leichtlauf-Motorenöl der modernsten Art. Verhindert Ablagerungen und sorgt für eine maximale Motorleistung. Schützt hervorragend vor Verschleiß und senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch. Sorgt für eine maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters.	HC-SYNTHESE Optimal für verschiedene Fahrzeuge der neusten Generation nach der Abgasnorm Euro IV und Euro V aus dem Hause Renault. Turbo- und KAT-getestet.	ACEA C4	Renault RN 0720	60 Liter	0897 905 334	1
				208 Liter	0897 905 335	1
				208 Liter	0897 905 335	1

Für Oldtimer

Beschreibung	Einsatzbereich	Freigaben		Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
Universal HCDP 20W-50 Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl speziell für Anforderungen klassischer Fahrzeuge abgestimmt. Ausgesuchte Wirkstoffkombinationen von Additiven in Verbindung mit mineralischen Grundölen, stellen ein High Performance Öl für klassische Diesel- und Benzinmotoren dar. Gute Verschleißschutzeigenschaften und Verhinderung von Schwarzschlammabildung.	MINERALISCH Ganzjahres Mehrbereichsmotorenöl für klassische Fahrzeuge. Geeignet für Dieselmotoren, mit und ohne Abgasturboaufladung (ATL) und Ladeluftkühlung (LLK), sowie in Ottomotoren.	ACEA A3/B4, ACEA E2 #5 API SL/CF/CG-4	Allison C4 Caterpillar TO-2 MAN 271 MB 228.3 MIL-L 2104 E	5 Liter	0897 120 502	1/3
				208 Liter	0897 120 505	1
				Zusatzartikel: Druckluftfaspumpe, Art.-Nr. 0891 625 Handhebelfaspumpe, Art.-Nr. 0891 621 Auffangwanne, Art.-Nr. 0962 897		

Schmierstoffsystem

- Öl
 Fett
 Paste
 Trockenschmierstoff
 Korrosionsschutz