

STEIN- UND FASSADENDICHT



Bezeichnung / Gebinde	Inhalt ml	Farbe	Art.-Nr.	VE/St.
Kartusche	290	Weiß	0892 320 080	24
		Grau	0892 320 081	
		Hellgrau	0892 320 082	
		Schwarz	0892 320 083	
Beutel	600	Weiß	0892 320 085	20
		Grau	0892 320 086	
		Hellgrau	0892 320 090	

Einsatzgebiete:

Speziell überstreichbarer Dichtstoff für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, besonders für Verfugungen im Hochbau, z. B. zur Abdichtung

von Fugen an Betonfertigteilen. Der Dichtstoff ist für den gesamten Baubereich, z. B. im Fenster-, Tür- und Dachbereich, im Holz- sowie Metallbau einsetzbar.

Technische Daten:

Rohstoffbasis	MS-Polymer
Max. Dauerbewegungsaufnahme	25% der Fugenbreite (DIN 18540-F)
Hautbildezeit (bei 23°C und 50% r. F.)	Ca. 75 Minuten
Durchhärtungsgeschwindigkeit (bei 23°C und 50% r. F.)	≥ 2 mm nach 24 Stunden
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C, kurzzeitig bis 100°C
Untergrund-/Kartuschentemperatur	+5°C bis +40°C
Überstreichbarkeit (DIN 52452 Teil 4)	Ja, Vorversuch erforderlich
Anstrichverträglichkeit (DIN 52452 Teil 4)	Ja, Vorversuch erforderlich
Lagerfähigkeit	9 Monate (+5°C bis +25°C)
Weitere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - pilzhemmend ausgerüstet, beugt Pilz- und Schimmelflecken auf dem Dichtstoff vor - chemikalienbeständig (Liste auf Anfrage) - lösemittelfrei - UV-stabil - Silikon- und isocyanatfrei

*) Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich! Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Hochwertiger, überstreichbarer Spezial-Dichtstoff für Anschlussfugen.

Ideal für Außenfugen im Hochbau

- Geprüft nach DIN 18540-F vom Polymerinstitut. Prüfbericht P 3860.
- Kann für alle Anschluß- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

10-Jahresgarantie* auf die Witterungs-, UV-, Alterungsbeständigkeit

Überstreichbar

- Hervorragende Haftung handelsüblicher Lacke auf dem Dichtstoff.
- Speziell auf die Überstreichbarkeit mit Dispersionsfarbe abgestimmt.

Für Natursteine geeignet

- Keine Randzonenverfärbung bei Natursteinen.
- Pilzhemmend ausgerüstet, beugt Pilz- und Schimmelflecken auf dem Dichtstoff vor.

Weitere Vorteile:

- Breites Haftspektrum
- Gutes Glättverhalten
- Baustoffklasse B2, gem. DIN 4102
- Dauerelastisch

Hinweise:

Nicht geeignet zur Verwendung für Bodenfugen im Bereich von Verkehrswegen. Untergründe ggf. primern s.h. hierzu Zulassung Polymerinstitut. Bitte Übersichtsblatt „Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen“ beachten.

Zusatzartikel:

K+D Haftplus, Art.-Nr. 0890 100 62

Dichtstoffglättmittel, Art.-Nr. 0893 3

PE-Hinterfüllmaterial, Art.-Nr. 0875...

Fugenglätter, Art.-Nr. 0891 184 00...

Kartuschenmesser, Art.-Nr. 0715 66 09