




VARIBOS BOHRSCHRAUBE



| Nenn-Ø D mm | L mm | d mm | l mm | s mm | Art.-Nr. | VE/St. |
|-------------|------|------|------|---------------------|---------------------|--------|
| M 6 | 6 | 6,3 | 20 | 10 | 0207 000 66 | 100 |
| M 8 | 10 | | | 13 | 0207 000 810 | |
| | 15 | | | 0207 000 815 | | |



Montagehinweis



| Varibos Bohrschraube Art.-Nr. | Schrauben-Nenn-Ø mm | Schlüsselweite mm | Gesamtlänge mm | Art.-Nr. | VE/St. |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 0207 000 66 | M 8 | 13 | 50 | 0614 176 824 | 1 |
| 0207 000 810 | | | 65 | 0614 176 825 | |
| 0207 000 815 | | | 0614 176 825 | | |

Mit Sechskantkopf und Gewindestift.

- Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).
- Bohrschraube mit Blechschraubengewinde nach DIN 7970 und Sechskantkopf mit Gewindestift (metrisches Regelgewinde).

Für die schnelle und einfache Befestigung von:

- 1 Rohrschellen
Art.-Nr. 0543 ... / 0874...
- 2 Distanzmuffen rund und 6-kt.
Art.-Nr. 0974 ...
- 3 Schraub-Abstandschellen
Art.-Nr. 0971 601 2...
- 4 Befestigungsösen
Art.-Nr. 0862 11...
- 5 Rohraufhängungen
Art.-Nr. 0862 11...
- 6 Universalwürfel
Art.-Nr. 0543 98
- 7 Ringmuttern DIN 582
Art.-Nr. 0395 ...
- 8 ELMO® Klemmschellen metrisch
Art.-Nr. 0971 555 0 ...
auf Metallunterkonstruktionen.

Antrieb mit Sechskantsteckschlüssel

- Maschinenaufnahme 1/4" E 6,3.
- Mit Kugelhalterung, ohne Magnet.

Branchen:

Elektriker, Installateure, Klempner, Klima- und Kältetechnik, metallverarbeitende Betriebe.