


SL-SICHERUNGEN




- Radial ohne Werkzeuge zu montierende und demontierbare Wellensicherung.
- Ausgleich von Längertoleranzen durch federnde Durchsetzung der Schenkel.
- Klapperfreier Sitz durch axiale Vorspannung.
- Doppelte Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abstreifen.
- Hohe Axialbelastbarkeit.

| Nennmaß d ₁ mm | d ₄ mm | a mm | d ₂ mm | d ₃ mm | m mm | Art.-Nr. Stahl blank | VE/St. |
|---------------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|----------------------|--------|
| 4,0 | 3,2 | 9,0 | 7,0 | 3,4 | 0,65 | 0491 4 | 50 |
| 5,0 | 4,0 | 11,0 | 9,0 | 4,2 | 0,75 | 0491 5 | 50 |
| 6,0 | 5,0 | 14,0 | 11,0 | 5,2 | 0,75 | 0491 6 | 50 |
| 8,0 | 6,0 | 17,5 | 14,0 | 6,2 | 0,95 | 0491 8 | 50 |
| 10,0 | 8,0 | 22,0 | 18,0 | 8,2 | 1,05 | 0491 10 | 25 |
| 12,0 | 9,0 | 26,0 | 22,0 | 9,4 | 1,15 | 0491 12 | 25 |
| 16,0 | 12,0 | 34,0 | 28,0 | 10,2 | 1,35 | 0491 16 | 25 |

ORSY®-lagerfähig

KL-SICHERUNGEN



- Radial ohne Werkzeuge zu montierende und demontierbare Wellenend- und Distanzsicherung.
- Klapperfreier, toleranzausgleichender Sitz durch tellerförmige Durchsetzung.
- Hohe axiale Belastbarkeit.

| Nennmaß d ₁ mm | d ₄ mm | d ₂ mm | d ₃ mm | m mm | Art.-Nr. Stahl blank | VE/St. |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|----------------------|--------|
| 4,0 - 5,0 | 3,2 | 6,8 | 2,8 | 0,5 | 0492 4 | 50 |
| 5,0 - 6,0 | 4,0 | 7,7 | 3,6 | 0,7 | 0492 5 | 50 |
| 6,0 - 8,0 | 5,0 | 10,6 | 4,6 | 0,7 | 0492 6 | 50 |
| 8,0 - 9,0 | 6,0 | 11,5 | 5,6 | 0,7 | 0492 8 | 50 |
| 10,0 - 12,0 | 8,0 | 16,0 | 7,5 | 0,9 | 0492 10 | 25 |
| 12,0 - 14,0 | 9,0 | 17,0 | 8,5 | 0,9 | 0492 12 | 25 |

ORSY®-lagerfähig

SORTIMENT



Art.-Nr. 0964 491

Inhalt:

6 Abmessungen SL-Sicherungen von 4 bis 12 mm
= 120 Teile

6 Abmessungen KL-Sicherungen von 4 bis 12 mm
= 120 Teile