

DICHTUNGSBAND VKP® PLUS



Einsatzbereiche

Im Bau:

Dehnungsfugen, Abdichtungen zwischen Fertigbauteilen, Fenster- und Türenanschlüssen, Trennwänden.

Allgemeine Industrie:

Containerbau, Klimaanlagebau, Maschinen- und Apparatebau usw.

Wirkungsweise:

Das vorkomprimierte, einseitig selbstklebende Dichtungsband VKP® Plus dichtet die Fuge sicher und dauerhaft ab. Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten der Fuge ausgleicht. Je nach Einbaudauer entwickelt die nichtklebende Seite eine leichte Verankerung am anliegenden Baumaterial.

Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa, BG 1 und BGR nach DIN

18542:2009 Kontrollierte und gesicherte Schlagregen-dichtigkeit durch Erfüllung der geforderten Prüfparameter.

Ein Produkt der Würth-System-Abdichtung

Die einzelnen Produkt-Komponenten der Würth-System-Abdichtung sind bezüglich der Materialverträglichkeit aufeinander abgestimmt.

Sehr gute ökologische Verträglichkeit

Geprüfte ökologische Unbedenklichkeit nach Absobonkriterien durch TÜV Rheinland (siehe Prüfbericht).

Schlagregendichte Überbrückung großer Fugendifferenzen

Durch eine große Toleranzaufnahme der Bänder sind Bauteilbewegungen ausgleichbar und auch bauübliche Toleranzen besser überbrückbar. Die Anzahl der verwendeten Bandabmessungen wird dadurch verringert.

Wasserabweisend jedoch wasserdampfdurchlässig

Bei entsprechender Komprimierung ist das Band schlagregendicht, sorgt jedoch aufgrund seiner Dampfdiffusionsoffenheit für einen guten Feuchtigkeitsausgleich.

Montagehinweise

- Fuge/Untergrund von Öl, Fett und losen Bestandteilen säubern.
- Abdeckpapier vom Dichtungsband entfernen.
- Dichtungsband auf Untergrund fixieren bzw. direkt von der Rolle in die Fuge verlegen und leicht andrücken.
- Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden.
- Band stumpf stoßen, nicht um die Ecke verlegen.
- Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen.
- Eine Abdichtfunktion ist bei stehendem Wassereinfluss nicht gewährleistet.
- Bitte vorgegebene Fugenbreite beachten. Nur dann kann die Schlagregendichtigkeit und UV-beständigkeit gewährleistet werden.

Fugentiefe (Breite Band) mm	Schlagregen- dicht max. Fugenbreite mm	Rollen- länge m	Karton lfd. m	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. grau	Rollen pro Karton = VE
10	2-3	12,5	375	0875 011 02	0875 021 02	30
15	2-3	12,5	250	0875 011 52	0875 021 52	20
10	3-5	10,0	300	0875 011 03	0875 021 03	30
15	3-5	10,0	200	0875 011 53	0875 021 53	20
15	4-7	8,0	160	0875 011 54	0875 021 54	20
20	4-7	8,0	120	0875 012 04	0875 022 04	15
15	6-10	5,6	112	0875 011 56	0875 021 56	20
15	8-12	4,3	86	0875 011 58	0875 021 58	20
25	10-15	6,5	78	0875 012 510	0875 022 510	12
35	18-32	4,0	32	0875 013 518	0875 023 518	8