

# SCHRAUBENDREHER-SORTIMENT



## Mit Teleskopklinge, 21-teilig

**Der Schraubendreher mit der „springenden Klinge“!**  
**Als Lang- und Kurzversion und zusätzlich als Maschinen-Bithalter verwendbar.**

- Komplettes Sortiment in einer hochwertigen Falttasche mit Gürtelschleufe
- 6 Leerfächer für lange Bits bis 70 mm
- Der innovative Schnellwechselfalter für einhändiges Einsetzen der Bits:
  - Einfach einstecken – rastet selbstständig ein
  - Bitwechsel wird durch einen Federmechanismus erleichtert, problemlose Entnahme der Bits

### Art.-Nr. 0613 390 1

Bezeichnung	Abtrieb	Art.-Nr.	VE/St.
Schraubendreher mit Teleskopklinge	●	<b>0613 390 0</b>	1
Schlitz 0,8 x 5,5	◐	<b>0614 175 653</b>	1
PH 2	⊕	<b>0614 176 461</b>	2
<b>PH 3</b>	⊕	<b>0614 176 648</b>	1
PZ 2	⊗	<b>0614 176 652</b>	2
<b>PZ 3</b>	⊗	<b>0614 176 653</b>	1
<b>TX 10</b>	⊗	<b>0614 311 0</b>	1
TX 20	⊗	<b>0614 312 0</b>	2
TX 25	⊗	<b>0614 312 5</b>	2
<b>TX 30</b>	⊗	<b>0614 313 0</b>	2
<b>AW 10</b>	⊗	<b>0614 511 0</b>	1
<b>AW 20</b>	⊗	<b>0614 512 0</b>	2
<b>AW 25</b>	⊗	<b>0614 512 5</b>	1
<b>AW 30</b>	⊗	<b>0614 513 0</b>	2

### Art.-Nr. 0613 390 2

Bezeichnung	Abtrieb	Art.-Nr.	VE/St.
Schraubendreher mit Teleskopklinge	●	<b>0613 390 0</b>	1
Schlitz 0,8 x 5,5	◐	<b>0614 175 653</b>	1
<b>PH 1</b>	⊕	<b>0614 176 274</b>	1
PH 2	⊕	<b>0614 176 461</b>	2
<b>PH 3</b>	⊕	<b>0614 176 648</b>	1
<b>PZ 1</b>	⊗	<b>0614 176 651</b>	1
<b>PZ 2</b>	⊗	<b>0614 176 652</b>	2
<b>PZ 3</b>	⊗	<b>0614 176 653</b>	1
<b>TX 10</b>	⊗	<b>0614 311 0</b>	1
<b>TX 15</b>	⊗	<b>0614 311 5</b>	1
TX 20	⊗	<b>0614 312 0</b>	2
TX 25	⊗	<b>0614 312 5</b>	2
<b>TX 30</b>	⊗	<b>0614 313 0</b>	2
<b>AW 10</b>	⊗	<b>0614 511 0</b>	1
<b>AW 20</b>	⊗	<b>0614 512 0</b>	2
<b>AW 30</b>	⊗	<b>0614 513 0</b>	1
Innen-6-kt. SW 4	⊗	<b>0614 176 94</b>	1
Innen-6-kt. SW 5	⊗	<b>0614 176 95</b>	1

### Art.-Nr. 0613 390 3

Bezeichnung	Abtrieb	Art.-Nr.	VE/St.
Schraubendreher mit Teleskopklinge	●	<b>0613 390 0</b>	1
Schlitz 0,8 x 5,5	◐	<b>0614 175 653</b>	1
<b>PH 1</b>	⊕	<b>0614 176 274</b>	1
PH 2	⊕	<b>0614 176 461</b>	2
<b>PH 3</b>	⊕	<b>0614 176 648</b>	1
<b>PZ 1</b>	⊗	<b>0614 176 651</b>	1
<b>PZ 2</b>	⊗	<b>0614 176 652</b>	2
<b>PZ 3</b>	⊗	<b>0614 176 653</b>	1
<b>TX 10</b>	⊗	<b>0614 311 0</b>	1
TX 20	⊗	<b>0614 312 0</b>	2
TX 25	⊗	<b>0614 312 5</b>	2
<b>TX 30</b>	⊗	<b>0614 313 0</b>	2
<b>TX 40</b>	⊗	<b>0614 314 0</b>	1
Innen-6-kt. SW 4	⊗	<b>0614 176 94</b>	1
Innen-6-kt. SW 5	⊗	<b>0614 176 95</b>	1
Innen-6-kt. SW 6	⊗	<b>0614 176 96</b>	1



Arretierhülse betätigen und die Bithalterklinge wird ausgefahren.



Ohne Betätigung der Hülse wird der Bit in die Aufnahme geschoben. Sobald der Bit in einer Schraube angesetzt wird, verriegelt er sich selbstständig und sitzt sicher und wackelfrei.




Bithalterklinge mit Schnellwechselfutter. Für die Verwendung in einer Maschine geeignet.



Praktische Falttasche mit Gürtelschleufe (Bestückungsvorschlag inkl. 70-mm-Bits).

# 1/4"-BITHALTER



**Der innovative Schnellwechselfalter für einhändiges Einsetzen der Bits. Als Maschinen-Bithalter verwendbar.**

	D mm	L mm	L1 mm	Art.-Nr.	VE/St.
1/4"	15	51	20	<b>0614 176 755</b>	1
				<b>0614 176 756*</b>	1

\* unmagnetisch